



Egenskaber

Sortiment	Lineryg
Produkt navn	"Lineryg TR"
Produkttype	Terminal blok
Enheds forkortelse	TRV
Klemrække type	Sikringd disconnect
Antal af forbindelses	1
Montagemåde	Clip-on
Nominel krydssektion	4 mm ²
Længde	72,5 mm
Farve	Sort
Antal pr. Sæt	Sæt af 50

Produktinformationer

Sikringsstørrelse	5 x 20 mm
Bredde	8,2 mm
Højde	56,5 mm
Tilslutningsklemmer	1 skrueterminal: Foran 1 skrueterminal: Efterfølgende
Number of connections	2
Tilslutningsposition	Sidevers
Antal måleindgange	0
Ledertværsnit	0,2...4 Mm ² , Flexibel uden 0,2...4 mm ² , Solid
Tilspændingsmoment	0,5...0,8 N.m
Afisoleringsslængde	8 mm
Tool type	Connection: skruetrækker Disforbindelse: skruetrækker
[Ue] Nominel driftsspænding	500 V i henhold til "EN/IEC 60947-7-1" 600 V cURus 600 V CSA
[In] mærkestrøm	6,3 A i henhold til "EN/IEC 60947-7-1" 12 A cURus 6,3 A CSA
Materiale	Polyamid 6/6: insulating case
Dielektrisk tab	0,01 ved 1 MHz i henhold til "IEC 60250" 0,01 ved 1 MHz i henhold til "VDE 0303-T4"
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivitet	10000 MΩ.M i henhold til "IEC 60093" 10000 MΩ.m i henhold til "VDE 0303-T30"
Overflademodstand	1000 GΩ i henhold til "IEC 60093" 1000 GΩ i henhold til "VDE 0303-T30"
Krybemodstand	"500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "IEC 60093" "500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "VDE 0303-T30"
Flammemodstand	V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
Vægt	20 g
Medfølgende udstyr	12...30 V lys indikator

Serie kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktet passer med	Spacial skabe

miljø

Produktcertificeringer	EAC CSA cURus
Dielektrisk holdbarhed	1000 V i henhold til "IEC 60243-1"
Temperatur ved drift	-40...130 °C i henhold til "IEC 60216-1" -40...130 °C i henhold til "VDE 0304-T21"

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	18,0 g
Forpakning 1 højde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 længde	31 cm
Enhedstype forpakning 2	S03
Antal enheder forpakning 2	400
Forpakning 2 vægt	8,4 kg
Forpakning 2 højde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 længde	40 cm
Enhedstype forpakning 3	BB1
Antal enheder forpakningstype 3	50
Forpakning 3 vægt	988,0 g
Forpakning 3 højde	6,5 cm
Forpakning 3 bredde	11,5 cm
Forpakning 3 længde	31 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Halogenindhold	Produkt med halogenfrie plastdele

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------