



Principal

Alcance	Linergy
Nome do produto	Linergy TR
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Nome abreviado do equipamento	TRV
Tipo de bloco de terminais	Interrupção com fusível
Nível de bloco de terminais	1
Modo de montagem	Encaixe
Secção nominal	16 mm ²
Comprimento	79 mm
Cor	Preto
Quantidade por conjunto	Conjunto de 50

Complementar

Tamanho do fusível	6,3 x 32 mm
Largura	10,2 mm
Altura	60,5 mm
Ligações - terminais	1 x terminal de parafuso montante 1 x terminal de parafuso jusante
Number of connections	2
Posição de ligação	Lateralmente
Número de entrada de medição	0
Secção do cabo	0,5...16 Mm ² , flexível sem extremidade do cabo 0,5...16 mm ² , sólido
Binário de aperto	0,6...0,8 N.m
Comprimento da tira do fio	9 mm
Tipo de ferramenta	Ligação chave de fenda Ao desligar chave de fenda
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	500 Vem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[In] corrente nominal	10 Aem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 10 A cURus 10 A CSA
Material	Poliamida 6/6: caixa isoladora
Perda dielétrica	0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250 0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
Constante dielétrica	3,7 a 1 MHz
Resistividade	10000 MΩ.Mem conformidade com IEC 60093 10000 MΩ.mem conformidade com VDE 0303-T30
Resistência de superfície	1000 GΩem conformidade com IEC 60093 1000 GΩem conformidade com VDE 0303-T30
Resistência à contracção	500 CTI (> 400 kV)em conformidade com IEC 60093 500 CTI (> 400 kV)em conformidade com VDE 0303-T30
Retardamento de chamas	V0, espessura0,8 mmem conformidade com UL 94
Peso líquido	34,2 g
Equipamento fornecido	110...250 V sinalizador

Compatibilidade gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidade de produtos	Armário Spacial

Ambiente

Certificações de produtos	CSA[RETURN]EAC[RETURN]cURus
Força dielétrica	1000 Vem conformidade com IEC 60243-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...130 °Cem conformidade com IEC 60216-1 -40...130 °Cem conformidade com VDE 0304-T21

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,3 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	36 cm
Package 1 Weight	35 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	9,3 cm
Package 2 Width	11,5 cm
Package 2 Length	36 cm
Package 2 Weight	1,776 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11,22 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------