



Principal

Alcance	Actassi
Nome do produto	Actassi VDA
Tipo de produto ou componente	Armários 19"
Aplicação do aparelho	Cabo
Applications	Para proteger equipamentos de ligação à rede Para montar racks de 19"
Tipo de quadro	Network Cabinet
Support equipment	2 x montantes 19" recesso de 120 mm a partir da frente intervalos 25 mm)
Front face	Porta de vidro
Tipo de porta	Frontal vidrado - com 1 sistema de bloqueio de ponto 333) - reversível 180 °
Acessibilidade para Operação	Topo Topo Lado Posterior
Peças removíveis	Frente porta sem ferramentas removível Topo anulando placa Fundo anulando placa Lado Painéis removíveis sem ferramentas Posterior painel removível sem ferramentas
Colour	Porta cinzento claro RAL 7035) Painéis cinzento claro RAL 7035) Parte superior e inferior cinzento claro RAL 7035) Estrutura cinzento escuro RAL 7011)

Complementar

Composição do dispositivo	1 x porta de vidro frente 2 x painéis lado 2 x colunas 19 " frente 1 x estrutura montada CBLX torx 1 x teto com placa de acabamento removível topo 1 x painel posterior 4 x nivelamento feets
Load rating	400 Kg estático 250 kg dinâmico
Back face	Painel
Side face	Painel
Número de recorte	1 recorte fundo 1 recorte painel lateral superior 1 recorte topo - dividida em 3 partes
Installation mode	Ao solo
Material	Chapa de aço: Estrutura Chapa de aço: porta Sekurit vidro: porta Aço galvanizado: vertical Chapa de aço: painel
Acabamento de superfície	Pó de epóxi-poliéster
Largura	600 mm
Altura	1200 mm
Profundidade	800 mm
Peso líquido	66 kg

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Número de unidade de bastidor	24U
Targeted region	Europe

Ambiente

Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262
Grau de protecção IP	IP20em conformidade com IEC 60529
Normas	EIA-310D IEC 60297-3-100

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	133,0 cm
Package 1 Width	68,0 cm
Package 1 Length	58,0 cm
Package 1 Weight	66,9 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------