Product data sheet
Characteristics

NSYVDA24U88E
Floor-Standing Cabling Rack 24U W800D800 Fixed 19" Glazed Door R7035

Principal

Alcance	Actassi
Nome do produto	Actassi VDA
Tipo de produto ou componente	Armários 19"
Aplicação do aparelho	Cabo
Applications	Para proteger equipamentos de ligação à rede Para montar racks de 19"
Tipo de quadro	Network Cabinet
Support equipment	4 x montantes 19" recesso de 120 mm a partir da frente intervalos 25 mm)
Front face	Porta de vidro
Tipo de porta	Frontal vidrado - com 2 pontos sistema de bloqueio 333) - reversível 180 ° Posterior opaca - com 1 sistema de bloqueio de ponto 333) - reversível 180 °
Acessibilidade para Operação	Lado Posterior Topo Topo
Peças removíveis	Frente porta sem ferramentas removível Topo anulando placa Fundo anulando placa Lado Painéis removíveis sem ferramentas Posterior porta sem ferramentas removível
Colour	Porta cinzento claro RAL 7035) Painéis cinzento claro RAL 7035) Parte superior e inferior cinzento claro RAL 7035) Estrutura cinzento escuro RAL 7011)

Complementar

Composição do dispositivo	1 x porta de vidro frente 2 x painéis lado 1 x estrutura montada CBLX torx 1 x teto com placa de acabamento removível topo 4 x nivelamento feets 1 x porta lisa posterior 4 x colunas 19 " 1 x kit de fixação (parafusos, porcas gaiola?) 10 x conexões de aterramento
Load rating	400 Kg estático 250 kg dinâmico
Back face	Porta lisa
Side face	Painel
Número de recorte	1 recorte fundo 1 recorte painel lateral superior 1 recorte topo - dividida em 3 partes
Installation mode	Ao solo
Material	Chapa de aço: Estrutura Chapa de aço: porta Sekurit vidro: porta Aço galvanizado: vertical Chapa de aço: painel
Acabamento de superfície	Pó de epóxi-poliéster
Largura	800 mm
Altura	1200 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Profundidade	800 mm
Peso líquido	81 kg
Número de unidade de bastidor	24U
Targeted region	Europe

Ambiente

Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262
Grau de proteção IP	IP20em conformidade com IEC 60529
Normas	EIA-310D IEC 60297-3-100

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	89,0 cm
Package 1 Width	85,5 cm
Package 1 Length	134,0 cm
Package 1 Weight	81,0 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months