



#### Principal

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Alcance                       | Nova Unica |
| Tipo de produto ou componente | Termóstato |
| Aplicação do aparelho         | Room       |
| Apresentação do dispositivo   | Mecanismo  |
| Tonalidade                    | alumínio   |

#### Complementar

|                                                 |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de tecnologia                              | Electrónico                                                                                                         |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | 230 V AC +/- 10 % a 50 Hz                                                                                           |
| Carregar interrupção de corrente                | Resistiva 8 A<br>Indutivo 5 A 0,8                                                                                   |
| Tipo de protecção                               | Protecção contra sobrecarga térmica                                                                                 |
| Número de módulos                               | 2 módulos                                                                                                           |
| Capacidade de conexão                           | <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> para flexível cabo(s)<br><= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> para rígido cabo(s)                  |
| Tipo e composição dos contactos                 | 1 A/F                                                                                                               |
| Ligações - terminais                            | Terminais de parafuso                                                                                               |
| LED de estado                                   | 1 LED de duas cores (vermelho/azul) aplicação de aquecimento ou ar condicionado<br>1 LED (verde) presença de tensão |
| Marcação                                        | SAÍDA<br>L+N                                                                                                        |
| Temperatura programável                         | Não                                                                                                                 |
| Faixa de ajuste de temperatura                  | 5...30 °C                                                                                                           |
| Precisão de medição                             | 0,5 ° C                                                                                                             |
| Material                                        | PC (polycarbonato) GF10 FR: embalagem<br>Metal: terminais<br>PA (polyamide) 6 GF20 FR: espelho                      |
| Tratamento de superfície                        | Pintado                                                                                                             |
| Acabamento de superfície                        | Brilhante                                                                                                           |
| Montagem de dispositivos                        | Encastrado                                                                                                          |
| Modo de fixação                                 | Encaixe                                                                                                             |
| Minimum mounting height                         | 1,5 m                                                                                                               |
| Profundidade                                    | 47 mm                                                                                                               |
| Largura                                         | 45 mm                                                                                                               |
| Altura                                          | 45 mm                                                                                                               |
| Profundidade incorporada                        | 33 mm                                                                                                               |
| Peso líquido                                    | 0,083 kg                                                                                                            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canal almejado                   | Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistência aos agentes químicos | Resistente ao álcool (70 %)<br>Resistente ao álcool (96 %)<br>Resistente ao ácido A-Lácteo<br>Resistente ao amónio quaternário diluído<br>Resistente a lixívia diluída<br>Resistente ao amónio diluído<br>Resistente a água com sabão<br>Resistente a limpa-vidros<br>Resistente a água oxigenada 10 volumes<br>Resistente ao hexano |

## Ambiente

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grau de protecção IP                          | IP20                                          |
| Grau de protecção IK                          | IK01                                          |
| Temperatura do ar ambiente para operação      | 5...30 °C                                     |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -20...60 °C                                   |
| Normas                                        | Directiva CEM<br>EN 60730-2-9<br>Directiva LV |

## Unidades de Embalagem

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,745 cm |
| Package 1 Width              | 4,49 cm  |
| Package 1 Length             | 4,49 cm  |
| Package 1 Weight             | 54,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S01      |
| Number of Units in Package 2 | 4        |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 15,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 622,0 g  |

## Sustentabilidade da oferta

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Diretiva RoHS da UE | Em investigação |
|---------------------|-----------------|

## Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|