



Principal

Alcance	Nova Unica
Tipo de produto ou componente	Termóstato
Aplicação do aparelho	Room
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tonalidade	alumínio

Complementar

Tipo de tecnologia	Electrónico
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC +/- 10 % a 50 Hz
Carregar interrupção de corrente	Resistiva 8 A Indutivo 5 A 0,8
Tipo de protecção	Protecção contra sobrecarga térmica
Número de módulos	2 módulos
Capacidade de conexão	<= 2 x 2.5 mm ² para flexível cabo(s) <= 2 x 2.5 mm ² para rígido cabo(s)
Tipo e composição dos contactos	1 A/F
Ligações - terminais	Terminais de parafuso
LED de estado	1 LED de duas cores (vermelho/azul) aplicação de aquecimento ou ar condicionado 1 LED (verde) presença de tensão
Marcação	SAÍDA L+N
Temperatura programável	Não
Faixa de ajuste de temperatura	5...30 °C
Precisão de medição	0,5 ° C
Material	PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem Metal: terminais PA (polyamide) 6 GF20 FR: espelho
Tratamento de superfície	Pintado
Acabamento de superfície	Brilhante
Montagem de dispositivos	Encastrado
Modo de fixação	Encaixe
Minimum mounting height	1,5 m
Profundidade	47 mm
Largura	45 mm
Altura	45 mm
Profundidade incorporada	33 mm
Peso líquido	0,083 kg

Canal almejado	Profissional
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Grau de protecção IP	IP20
Grau de protecção IK	IK01
Temperatura do ar ambiente para operação	5...30 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20...60 °C
Normas	Directiva CEM EN 60730-2-9 Directiva LV

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,745 cm
Package 1 Width	4,49 cm
Package 1 Length	4,49 cm
Package 1 Weight	54,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	622,0 g

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------