



Principal

Alcance	Nova Unica
Aplicação do aparelho	Signalling
Tipo de produto ou componente	Besouro
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC 50/60 Hz
Número de módulos	2 módulos
Modo de fixação	Encaixe
Tonalidade	Branco RAL 9003)

Complementar

Consumo de corrente	40 mA
Tipo de definição	Volume can be adjusted using a screw
Montagem de dispositivos	Encastrado
Tempo de Funcionamento	<= 30 ms
Ligações - terminais	Terminais de parafuso
Nível acústico	Between 76 and 80 dB
Secção do cabo	0,75...1,5 Mm² flexível cabo(s) 0,75...1,5 mm² rígido cabo(s)
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR: mechanism rocker PC (polycarbonato) GF10 FR: embalagem
Normas	EN 62080 CE
Directivas	2014/35/UE - directiva de baixa tensão
Temperatura do ar ambiente para operação	15...30 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	0...35 °C
Profundidade incorporada	31 mm
Profundidade	50 mm
Largura	45 mm
Altura	45 mm
Peso líquido	0,091 kg
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Grau de protecção IK	IK04
Índice de protecção IP	IP20

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	51,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,6 cm
Package 2 Width	14,0 cm
Package 2 Length	26,0 cm
Package 2 Weight	587,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	3,238 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Sustainable packaging	Yes
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------