



Principal

Tipo de módulo	Módulo de processamento
----------------	-------------------------

Complementar

Profundidade	90 mm
Ligação eléctrica	Bloco de terminais de parafuso amovível
Altura	120 mm
Marcação	II1 G/D-EEEx ia IIC
Local de montagem	Fora da zona de pó
Número de entradas	4
Consumo de energia em W	5 W
Montagem do produto	Em calha DIN 35 mm
Tipo do circuito de alimentação	CC
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V
Largura	29,5 mm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-20...60 °C
Zona de pó	-
Normas	LCIE 00ATEX6034X
Directivas	2014/34/UE - Directiva ATEX

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	20,5 cm
Package 1 Weight	390 g

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
---------------------	---

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.