



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway One
Type product of component	Noodarmatuur
Apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
Functie	Zelftest
Operationele modus	Permanent
Aantal batterijen	1 x 6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Lichtbron	Fluorescerende buis G5 8 W
Extra informatie schakelmateriaal	Kan in restmode geplaatst worden dankzij het gamma Teleur afstandsbedieningen

Complementaire kenmerken

Montagesteun	Plafond Vals plafond Wand
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V 50 Hz
Energieverbruik in VA	18,6 VA
Stroomverbruik in W	7,2 W
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Autonomie	1 h
Opladttijd	12 H
Type kap	Kap met Fresnel lens
Hoogte	160 mm
Diepte	68 mm
Breedte	375 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK07
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	ENEC
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	16,4 cm
Package 1 Length	38,1 cm
Package 1 Weight	1,22 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------