



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway One
Type de produit ou de composant	Emergency luminaire
Application de l'appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Standard
Mode de fonctionnement	Non permanent
Nombre de batteries	1 x 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Nuance de la couleur	Blanc
Source lumineuse	Tube fluorescent 2G7 11 W
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Type de couvercle	Transparent
Information additionnelle de l'appareillage	Peut être placé en mode inhibé à l'aide de la gamme de télécommandes Teleur

Complémentaires

Support de montage	Plafond Faux plafond Paroi
[Ue] tension assignée d'emploi	220...230 V c.a./c.c. 50 Hz
Puissance consommée en VA	8,4 VA
Puissance de consommation en W	1,6 W
Consommation électrique	36 mA
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Durée de recharge	12 H
Type de coiffe	Coiffe avec lentilles de Fresnel
Matière	Enveloppe: plastique Couvercle: plastique
Hauteur	146 mm
Profondeur	62 mm
Largeur	300 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de protection IK	IK07
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	Aenor[RETURN]ENEC
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------