



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway One
Type product of component	Noodarmatuur
Apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
Functie	Standaard
Operationele modus	Niet permanent
Aantal batterijen	1 x 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Kleurtint	Wit
Lichtbron	Fluorescerende buis 2G7 11 W
Kleur lichtbron	Wit
Afdekkingstype	Transparant
Extra informatie schakelmateriaal	Kan in restmode geplaatst worden dankzij het gamma Teleur afstandsbedieningen

Complementaire kenmerken

Montagesteun	Plafond Vals plafond Wand
[Ue] nominale bedrijfspanning	220...230 V AC/DC 50 Hz
Energieverbruik in VA	8,4 VA
Stroomverbruik in W	1,6 W
Stroomverbruik	36 mA
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Autonomie	1 h
Oplaadtijd	12 H
Type kap	Kap met Fresnel lens
Materiaal	Behuizing: kunststof Afdekplaat: kunststof
Hoogte	146 mm
Diepte	62 mm
Breedte	300 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK07
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	Aenor[RETURN]ENEC
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------