



Principal

Gama de produtos	Toplux
Tipo de produto ou componente	Lâmpada de emergência portátil
Aplicação do aparelho	Iluminação
Cor	Verde
Informações adicionais do dispositivo	Filtros de cor incluídos Feixe de luz de grande distância com um alcance de 200m

Complementar

[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V 50 Hz
Consumo de potência	10 VA
Composição do dispositivo	Charging unit
Capacidade da bateria	4 Ah a 6 V, Bateria de chumbo-ácido
Tempo de carregamento	24 h
Tipo de lâmpada	Halógeno 10 W lâmpada principal Incandescente 1,5 W luz auxiliar
Autonomia	1 h 30 lâmpada principal 15 h luz auxiliar
Fluxo luminoso	490 Lm 2 m lâmpada principal 5 lm 1 m luz auxiliar
Operating mode options	Lâmpada principal a piscar Luz auxiliar a piscar
Material do quadro	Plástico
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Comprimento	262 mm
Altura	165 mm
Largura	120 mm
Peso líquido	2 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55
Temperatura do ar ambiente para operação	-10...40 °C
Normas	IEC 2.2

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,500 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	2,282 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,555 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	88,440 kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------