



### Hoofdkenmerken

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Pragma                                                                                    |
| Type product of component   | Behuizing                                                                                 |
| Type behuizing              | Distributiebehuizing                                                                      |
| Breedte                     | Wand: 366 mm<br>Buiten: 396 mm                                                            |
| Hoogte                      | Wand: 480 mm<br>Buiten: 510 mm                                                            |
| Diepte                      | Wand: 86 mm<br>Buiten: 21 mm                                                              |
| Nb of 18 mm modules per row | 13                                                                                        |
| Nb of horizontal rows       | 2                                                                                         |
| Elektrische isolatieklasse  | Dubbele isolatie<br>Klasse II                                                             |
| Meegeleverde apparatuur     | 1 x identificatielabel<br>1 x markeerkit<br>1 x aansluitblok<br>1 x strip voor blindplaat |
| Type of door                | Zonder                                                                                    |

### Complementaire kenmerken

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Montage behuizing                   | Verzonken                                                                  |
| Stap van 9 mm                       | 26                                                                         |
| Totaal aantal modules (18 mm)       | 26                                                                         |
| Vermogensdissipatie in W            | 50 W                                                                       |
| [In] nominale stroom                | 63 A                                                                       |
| Railtype                            | DIN                                                                        |
| Beschrijving montageplaat           | Zonder montageplaat                                                        |
| Ingang kabel                        | Voorgesneden zijplaten<br>Kabel of buis<br>Verwijderbare platen            |
| Rail en verdeelblok compatibiliteit | XE-compatibel                                                              |
| Aantal klemmenblokken               | 1 aarding (Quick) met 24 vertrekkers                                       |
| Vertrekken verdeelklem              | 3 x 25 mm <sup>2</sup> voor aarding<br>21 x 4 mm <sup>2</sup> voor aarding |
| Materiaal kast                      | Achterdeel: technoplastic<br>Voorkant: technoplastic                       |
| Kleur                               | Behuizing: wit (RAL 9016)<br>Voorkant: grijs (RAL 7004)                    |
| Doeland                             | België                                                                     |
| Inbouwdiepte                        | 86 mm                                                                      |
| Inwendige diepte                    | 84 mm                                                                      |

## Omgeving

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vuurbestendigheid                | Voorkant: 750 °C<br>Achterdeel: 850 °C                    |
| IP-beschermingsgraad             | IP30 zonder deur<br>IP40 met deur                         |
| IK-beschermingsgraad             | IK08 zonder deur<br>IK09 met deur                         |
| Overspanningscategorie           | II                                                        |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -25...60 °C                                               |
| Normen                           | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3 |

## Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 13,5 cm   |
| Package 1 Width              | 42,0 cm   |
| Package 1 Length             | 53,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 2,95 kg   |
| Unit Type of Package 2       | P12       |
| Number of Units in Package 2 | 31        |
| Package 2 Height             | 80,0 cm   |
| Package 2 Width              | 80,0 cm   |
| Package 2 Length             | 120,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 103,45 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                          |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                               |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                             |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                          |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                             |
| Milieu-informatie                 | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                  |
| Circulariteitsprofiel             | Geen specifieke recycling vereist <a href="#">Circulariteitsprofiel</a>        |