



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Elosztószekrény
Szélesség	Fal: 570 mm Külső: 610 mm
Magasság	Fal: 330 mm Külső: 360 mm
Mélység	Külső: 30 mm Fal: 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	1
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Tartozékok	2 x sorkapocs 1 x azonosító címke 1 x jelölőkészlet 1 x üres fedlap csík
Type of door	Nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Süllyesztett
9 mm-es osztások	48
Összesen 18 mm-es modulok	24
Teljesítmény disszipáció W-ban	60 W
[In] névleges áram	125 A
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V
A sín típusa	Multifix
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	Kábel vagy cső Eltávolítható fedél Oldalsó perforációk
A sorkapcsok száma	1 föld (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 22 kimenők 1 nulla (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 23 kimenők
Elosztóblokk kimenők	1 x 25 mm ² esetén föld 20 x 6 mm ² esetén föld 1 x 50 mm ² esetén föld 1 x 50 mm ² esetén nulla 2 x 25 mm ² esetén nulla 20 x 6 mm ² esetén nulla
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag Hátsó rész: fém Előlap: fém
Szín	Szekrény: fehér (RAL 9016) Előlap: szürke (RAL 7005)
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi
Célszország	Görögország Magyarország Csehország Oroszország

Beágyazási mélység	95 mm
Belső mélység	93 mm

Környezet

Tűzellenállási képesség	Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
IP védettségi szint	IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval
IK védelmi fokozat	IK08 ajtó nélkül IK09 Ajtóval
Túlfeszültség kategória	II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Szabványok	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,500 cm
1. csomag szélessége	65,000 cm
1.csomag hossza	39,000 cm
1. csomag súlya	7,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	24
2.csomag magassága	120,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	180,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------