



Основные характеристики

Серия	Pragma
Тип продукта	Шкаф
Тип шкафа/стойки	Распределительный шкаф
Ширина	426 mm Снаружи:
Высота	450 mm
Глубина	145 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	2
Класс изоляции	Двойная изоляция Класс II
Оборудование в комплекте	Клеммный блок 2 Ярлык с обозначением 1 Комплект для маркировки 1 Фальш-панель закрывающая 1
Type of door	Прозрачный

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Поверхность
Шаг 9 мм	36
Общее количество модулей по 18 мм	36
Рассеиваемая мощность, Вт	50 W
Номинальный ток	90 A
Тип рейки	DIN
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип кабеля	Кабель или трубка Съемные платы Платы с вырезом Шинопровод
Количество клеммных блоков	1 земля (Quick) с 24 отходящие линии 1 нейтраль (Quick) с 24 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	3 x 25 мм ² для земля 21 x 4 мм ² для земля 3 x 25 мм ² для нейтраль 21 x 4 мм ² для нейтраль
Материал шкафа	Технический пластик Задняя часть: Технический пластик лицевая панель:
Цвет	Белый (RAL 9016)шкаф: Серый (RAL 7004)лицевая панель: БесцветныйДверь:
Сегмент рынка	Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Глубина встраивания	0 mm
Внутренняя глубина	95 mm

Условия эксплуатации

Огнестойкость	650 °C Задняя часть: 650 °C лицевая панель: 650 °C Дверь:
Степень защиты IP	IP30 Без двери IP40 С дверью
Степень ударостойкости IK	IK08 Без двери IK09 С дверью
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Стандарты	МЭК 60670-1 IEC 60670-24 МЭК 61439-1 МЭК 61439-3

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	51,0 cm
Package 1 Length	53,0 cm
Package 1 Weight	4,7 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---