



Hoofdkenmerken

Gamma	Pragma
Type product of component	Behuizing
Type behuizing	Distributiebehuizing
Breedte	Buiten: 336 mm
Hoogte	600 mm
Diepte	143 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	3
Elektrische isolatieklasse	Klasse II Dubbele isolatie
Meegeleverde apparatuur	1 x identificatielabel 1 x markeerkit 1 x aansluitblok 1 x strip voor blindplaat
Type of door	Zonder

Complementaire kenmerken

Montage behuizing	Oppervlak
Stap van 9 mm	26
Totaal aantal modules (18 mm)	39
Vermogensdissipatie in W	45 W
[In] nominale stroom	90 A
Railtype	DIN
Ingang kabel	Geleiding Kabel of buis Verwijderbare platen Uitgesneden platen
Rail en verdeelblok compatibiliteit	XE-compatibel
Aantal klemmenblokken	1 aarding (Quick) met 24 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	3 x 25 mm ² voor aarding 21 x 4 mm ² voor aarding
Materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Voorkant: technoplastic
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9016) Voorkant: grijs (RAL 7004)
Doelland	België

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Vuurbestendigheid	Achterdeel: 750 °C Voorkant: 750 °C
IP-beschermingsgraad	IP30 zonder deur IP40 met deur
IK-beschermingsgraad	IK08 zonder deur IK09 met deur
Overspanningscategorie	II
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
Normen	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,9 cm
Package 1 Width	42,2 cm
Package 1 Length	66,4 cm
Package 1 Weight	3,9 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	93,9 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist