



Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 RCBO
Termék vagy komponens típusa	Áramvédős kismegszakító
Készülékalkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	1P+N
Nulla helyzete	Bal
Védett pólusok száma	1
Névleges áramerősség	10 A
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Földzárlat érzékenység	30 mA megfelel EN/IEC 61010-1
Földszivárgás védelmi idő késleltetés	Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály	AC típus
Megszakítási kapacitás	4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61010-1
Minőségjelző címkek	CEBEC

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték	5...10 x In
Impulzus áram	250 A
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Rúd
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés és lámpa
Szerelési mód	Csíptetve
Szerelőtartó	DIN sín
Fésűs gyűjtősin elosztóblokk kompatibilitás	Fenéklap: kettős csatlakozás
Csatlakozótüske	9 mm fázis és nulla között
9 mm furattávolság	4
Magasság	74 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	90 mm
Súly	0,19 kg
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	20000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső panel) - <= 10 mm ² - Rugalmas sodrott Alagút típusú terminálok (felső panel) - <= 16 mm ² - merev
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm esetén felső panel csatlakozás
Meghúzási nyomaték	2 N.m felső panel
Szivárgóáram-védelem	Integrált

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61010-1
Terméktanúsítvány	EAC
IP védettség szint	IP20 conforming to IEC 60529 IP405 (moduláris szekrény) conforming to IEC 60529
Trópusállóság	Súlyosság B megfelel IEC 60068-2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-30...70 °C

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	8,3 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	221,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	13,747 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------