



Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 RCCB
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Pólusok megnevezése	4P
Nulla helyzete	Bal
[In] névleges áram	40 A
Hálózat típusa	AC
Földszivárgás érzékenységi	30 mA megfelel EN/IEC 61008-2-1
Földzárlatvédelmi időkéseleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály	A típusú
Névleges szakító- és teherbíró képesség	Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram	3 kA
Minőségi címkék	CEBEC

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Impulzus áram	250 A
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Fenéklap: kettős csatlakozás
9 mm-es osztások	8
Magasság	100 mm
Szélesség	75 mm
Mélység	82 mm
Nettó súly	0,355 kg
Beágyazási mélység	44 mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-1: 10000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm² - sodrott, érvéghüvellyel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm² - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm² - merev
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61008-2-1
IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-30...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	10,500 cm
1. csomag hossza	11,500 cm
1. csomag súlya	374,200 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	7,119 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	144
3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	56,952 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------