



Principal

Gama	Resi9
Nume produs	Resi9 RCCB
Tip produs sau componenta	Residual current circuit breaker (RCCB)
Descriere poli	4P
Pozitie neutrului	Stanga
[In] calibru	25 A
Tip retea electrica	C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant	30 mA conformitate cu EN/IEC 61008-2-1
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Type AC
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale	Im 500 A conformitate cu EN/IEC 61008-2-1
Curent nominal conditinal de scurtcircuit	3 kA
Etichete privind calitatea	AENOR

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	400 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolare	440 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Crestere curent	250 A
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea inferioara biconnect
Numar de pasi de 9mm pe rand	8
Inaltime	84 mm
Latime	77 mm
Adancime	92 mm
Greutate neta	0,32 kg
Adancime de montaj	44 mm
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	AC-1:10000 cic
Conexiuni - borne	Borne tip tunel (sus sau jos) - 1...16 mm ² - flexibil cu pin Borne tip tunel (sus sau jos) - 1...16 mm ² - flexibil Borne tip tunel (sus sau jos) - 1...25 mm ² - rigid
Cuplu de strangere	2 N.m sus sau jos

Mediu

Standarde	EN/IEC 61008-2-1
Certificari produs	EAC
Grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare	2
Temperatura ambientala de utilizare	-5...40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-30...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,7 cm
Latime prima forma de impachetare	8,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	350 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	27
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,937 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.