



Principal

Gama de produtos	Relés electromecânicos Harmony
Tipo de produto ou componente	Tomada
Compatibilidade do produto	Relé de encaixe RXG com 2 A/F
Tipo e composição dos contactos	2 A/F
[Ui] tensão estipulada de isolamento	250 V

Complementar

[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 KV entre a bobina e o contacto with isolamento reforçado 4 KV entre pólos with isolamento básico 4 kV entre terminais and calha DIN with isolamento básico
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 Vem conformidade com IEC 300 Vem conformidade com UL
Força dieléctrica	5 KV entre a bobina e o contacto with isolamento reforçado 3 KV entre pólos with isolamento básico 3 kV entre terminais and calha DIN with isolamento básico
Disposição do terminal de contactos	Separado
Ligações - terminais	Terminais de parafuso, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² AWG 22...AWG 14) flexível com extremidade do cabo Terminais de parafuso, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo Terminais de parafuso, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo Terminais de parafuso, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² AWG 20...AWG 14) sólido sem extremidade do cabo
Tipo de parafuso	M3
Categoria de sobretensão	III
Grau de poluição	3

Ambiente

Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Certificações de produtos	EAC[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-40...70 °C
Índice de protecção IP	IP20
Humidade relativa	10...85 %

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	7,6 cm

Package 1 Weight	41 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	8,4 cm
Package 2 Length	16,6 cm
Package 2 Weight	499 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,648 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Dimensões




Diagrama de fiação

