



Principal

Gama de produtos	Relés electromecânicos Harmony
Nome abreviado do equipamento	RSZ
Tipo de produto ou componente	Tomada
Compatibilidade do produto	Relé de encaixe RSB with 1 A/F contact at 16 A Relé de encaixe RSB with 2 A/F contact at 8 A
Tipo e composição dos contactos	2 A/F
[I _{th}] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A

Complementar

Forma dopino	Plano
[U _e] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 250 V AC
Disposição do terminal de contactos	Separado
Ligações - terminais	Conectores de parafusos, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² AWG 22...AWG 14) flexível com extremidade do cabo Conectores de parafusos, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo Conectores de parafusos, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² AWG 20...AWG 14) sólido sem extremidade do cabo Conectores de parafusos, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo
Binário de aperto	< 0.8 N.m para M3 parafuso(s)
Modo de fixação	Por parafuso (painel) Encaixe (calha DIN simétrica de 35 mm)
[U _{imp}] Tensão de resistência aos choques	3,6 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de poluição	3
Venda por quantidade indivisível	10
Largura	15,5 mm
Peso líquido	0,05 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61984
Certificações de produtos	CSA[RETURN]UL
Marcação	CE
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	8,000 cm

Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	428,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,575 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões





Diagrama de fiação



(1) Os terminais 11 e 21, 14 e 24, 12 e 22 devem estar ligados para esta referência

NOTA: Para entrada DC, A1 tem que ser +, caso contrário, seria curto-circuito do módulo de proteção