



Ana

Ürün serisi	Harmony Elektromekanik Röleler
Ürün grubu	RSZ
Ürün ya da bileşen tipi	Soket
Ürün uyumluluğu	Takılabilir röle RSB with 1 K/A contact at 16 A Takılabilir röle RSB with 2 K/A contact at 8 A
Kontak tipi ve düzenleme	2 K/A
[Ith] klasik açık hava termik akımı	10 A

Tamamlayıcı

Pim biçimi	Düz
[Ue] nominal çalışma voltajı	< 250 V AC
Kontak terminali düzenlemesi	Ayrı
Bağlantılar - terminaller	Vida konnektörleri, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) esnek Kablo uçlu Vida konnektörleri, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) esnek Kablo uçlu Vida konnektörleri, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) katı kablo uçsuz Vida konnektörleri, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) katı kablo uçsuz
Sıkma torku	< 0.8 N.m için M3 vida(lar)
Sabitlenme modu	Vidayla (panel) Takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı)
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	3,6 kV
Aşırı gerilim kategorisi	III
Kirletme derecesi	3
Bölünemez miktar başına satış	10
Genişlik	15,5 mm
Ürün ağırlığı	0,05 kg

Ortam

IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529
Standartlar	IEC 61984
Ürün sertifikaları	CSA[RETURN]UL
İşaretleme	CE
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	428,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,575 kg


Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)  EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi


Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Wiring Diagram



(1) Terminals 11 and 21, 14 and 24, 12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module