



Principal

Gama de produtos	Relés electromecânicos Harmony Relés temporizadores Harmony
Nome abreviado do equipamento	RXZ
Tipo de produto ou componente	Tomada
Compatibilidade do produto	Relé de encaixe RXM com 2 A/F Relé de encaixe RXM com 4 A/F
Tipo e composição dos contactos	4 A/F
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A

Complementar

Forma dopino	Plano
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 250 V
Disposição do terminal de contactos	Misto
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,25...1 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo
Binário de aperto	< 1 N.m para M3 parafuso(s)
Modo de fixação	Por parafuso (painel) Encaixe (calha DIN simétrica de 35 mm)
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de poluição	3
Venda por quantidade indivisível	10
Largura	30 mm
Peso líquido	0,048 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP20 conforming to IEC 60529
Força dielétrica	2500 V
Normas	IEC 61984
Certificações de produtos	UL[RETURN]CSA[RETURN]Lloyd's
Marcação	CE
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-40...55 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,896 cm
Package 1 Width	3,005 cm
Package 1 Length	8,218 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,4 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	15,0 cm
Package 2 Weight	0,621 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	11,851 kg

Sustentabilidade da oferta


Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Socket

Socket with Mixed Contact Terminals and Clamp Terminals



- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup