



Principal

Gama de produtos	Relés electromecânicos Harmony Relés temporizadores Harmony
Nome abreviado do equipamento	RXZ
Tipo de produto ou componente	Tomada
Compatibilidade do produto	Relé de encaixe RXM com 4 A/F Relé de encaixe REXL com 4 A/F
Tipo e composição dos contactos	4 A/F
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A

Complementar

Forma dopino	Plano
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 250 V
Disposição do terminal de contactos	Separado
Ligações - terminais	Ligador, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² AWG 22...AWG 14) flexível com extremidade do cabo Ligador, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo Ligador, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² AWG 20...AWG 14) sólido sem extremidade do cabo Ligador, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo
Binário de aperto	< 1 N.m para M3 parafuso(s)
Modo de fixação	Por parafuso (painel) Encaixe (calha DIN simétrica de 35 mm)
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de poluição	3
Venda por quantidade indivisível	10
Largura	27 mm
Peso líquido	0,07 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP20 conforming to IEC 60529
Força dielétrica	2500 V
Normas	IEC 61984
Certificações de produtos	CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL
Marcação	CE
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-40...55 °C

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,679 cm
Package 1 Width	2,893 cm
Package 1 Length	8,219 cm
Package 1 Weight	62,2 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,6 cm
Package 2 Width	11,4 cm
Package 2 Length	13,7 cm
Package 2 Weight	664,5 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,2 kg

Sustentabilidade da oferta


Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Socket

Socket with Separate Contact Terminals and Connector for 4 Timed C/O Contacts



- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup
- 5 2 Links connection