



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Function	Redőnyvezérlő
Készülék alkalmazás	Blind actuator
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Billentyűk száma	2
Delivery form	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Jelölés	FEL-LE
Kind of terminals	Rugós bekötés
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Reteszeléses típusa	Elektromos
Teljesítménytartomány	2300 W
Névleges áram	10 AX -250 V AC
Terminal capacity	2 vezeték(ek) 1,5...2,5 mm²
Wire structure	Merev Rugalmas
Vezeték hosszúság	13 mm
Material of visible parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Fényes
Felületkezelési mód	Kezeletlen
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 52...67 mm Csavarok
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	37 mm
Depth of visual part	24 mm
Nettó súly	0,058 kg
Célzott csatorna	Profi DIY

Környezet

Conformity mark	CE
Terméktanúsítványok	EAC
IP védettségi fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	67,000 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	755,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	9,704 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre