



#### Fő jellemzők

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Termékcsalád                   | Sedna                       |
| Termék vagy alkatrész típusa   | Kapcsoló                    |
| Szállítási űrlap               | Mechanizmus rögzítőkerettel |
| Készülék alkalmazás            | Control switch              |
| Billentyűk száma               | 1                           |
| Funkció                        | Egypólusú                   |
| Névleges áram                  | 10 AX                       |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 250 V                       |
| Hálózat típusa                 | AC                          |
| Hálózati frekvencia            | 50 Hz                       |
| Színárnyalat                   | Antracit (RAL 7021)         |

#### Kiegészítő jellemzők

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Technológia típusa       | Elektromechanikus                                                           |
| Készülék felszerelése    | Süllyesztett                                                                |
| Működtetőszerkezet       | Billentyű                                                                   |
| Terhelés típusa          | 1 lámpa, ballaszt: integrált előtét (100 W)                                 |
| Felületkezelés           | Matt                                                                        |
| Anyag                    | Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált                                             |
| Csatlakozók fajtája      | Rugós bekötés                                                               |
| Felületkezelési mód      | Festett                                                                     |
| Teljesítménytartomány    | 2300 W                                                                      |
| Kábel keresztmetszete    | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Huzalszerkezet           | Merev<br>Sodrott<br>Rugalmas                                                |
| Vezeték hosszúság        | 13 mm                                                                       |
| IK védettségi fok        | IK03                                                                        |
| Rögzítési mód            | Karmok, a karmok tartománya: 51...70 mm<br>Csavarok, a csavarok tartománya: |
| Magasság                 | 73 mm                                                                       |
| Szélesség                | 73 mm                                                                       |
| Mélység                  | 37 mm                                                                       |
| A vizuális rész mélysége | 24 mm                                                                       |
| Nettó súly               | 0,061 kg                                                                    |
| Célzott csatorna         | Profi<br>DIY                                                                |

#### Környezet

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| IP védettségi fok   | IP20        |
| Megfelelőségi jel   | CE          |
| Terméktanúsítványok | EAC         |
| Szabványok          | IEC 60669-1 |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 4,500 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 8,000 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 8,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 58,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10        |
| 2. csomag magassága                  | 9,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 18,500 cm |
| 2. csomag hossza                     | 27,500 cm |
| 2. csomag súlya                      | 667,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 120       |
| 3. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 8,645 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>               |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                                          | Yes                                                                                                                               |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                          |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körköröségi profil                                             | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                             |