



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Termék vagy alkatrész típusa	Keret
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Sorolás száma	2-es sorolás
Telepítési irány	Horizontál/vertikál
Felületkezelés	Fényes
Vezetékes eszköz felszerelése	Falon kívüli
Magasság	156 mm
Szélesség	85 mm
Felületkezelési mód	Kezeletlen
Mélység	10 mm
Nettó súly	0,017 kg
IK védettség fok	IK03
Terméktanúsítványok	FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]VDE[RETURN]AENOR

Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,000 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	16,500 cm
1. csomag súlya	20,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	25
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	590,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	300
3. csomag magassága	30,000 cm

3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	7,719 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre