



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Function	Csatlakozóaljzat
Delivery form	Komplett termék
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F biztonsági zsaluval
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Névleges áram	16 A -250 V AC
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Kiegészítő jellemzők

Vezeték hosszúság	13 mm
Szélesség	84 mm
Mélység	48 mm
Nettó súly	0,1031 kg
Depth of visual part	23,3 mm
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 52...69 mm Csavarok
Magasság	120 mm
Felületkezelés	Fényes
Material of visible parts	ASA + PC
Wire structure	Rugalmas Merev Tömör sodrott
Terminal capacity	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kind of terminals	Kiemelőkarok
Teljesítménytartomány	3680 W

Környezet

IP védettségi fok	IP20
Szabványok	IEC 60884-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1.csomag hossza	12,000 cm
1. csomag súlya	102,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	10,000 cm
2. csomag szélessége	20,500 cm
2. csomag hossza	31,500 cm

2. csomag súlya	1,126 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	50
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	5,974 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------