



### Fő jellemzők

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Range name                    | Sedna Design és Elements     |
| Function                      | Csatlakozóaljzat             |
| Delivery form                 | Keret nélkül                 |
| Aljzatok pólusainak kiosztása | 2P + F                       |
| Aljzat szabványának leírása   | Oldalsó földcsatlakozás      |
| Aljzat szabványától eltérés   | Lengyel                      |
| Névleges áram                 | 16 A -250 V AC               |
| Piaci szegmens                | Lakossági<br>Kiskereskedelmi |

### Kiegészítő jellemzők

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vezeték hosszúság         | 13 mm                                               |
| Szélesség                 | 71 mm                                               |
| Mélység                   | 41,3 mm                                             |
| Nettó súly                | 0,06214 kg                                          |
| Depth of visual part      | 10 mm                                               |
| Rögzítési mód             | Csavarok 52...69 Mm<br>Karmok, a karmok tartománya: |
| Magasság                  | 71 mm                                               |
| Felületkezelés            | Fényes                                              |
| Material of visible parts | ASA + PC                                            |
| Wire structure            | Rugalmas<br>Merev                                   |
| Terminal capacity         | 2 vezeték(ek) 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Kind of terminals         | Rugós bekötés                                       |
| Teljesítménytartomány     | 3680 W                                              |

### Környezet

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| IP védettségi fok   | IP20        |
| Terméktanúsítványok | GOST-R      |
| Szabványok          | IEC 60884-1 |

### Csomagolási egység

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1         |
| 1. csomag magassága                 | 4,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 7,000 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 7,000 cm  |
| 1. csomag súlya                     | 65,400 g  |
| 2. csomag-csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban         | 10        |
| 2. csomag magassága                 | 9,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                | 18,500 cm |
| 2. csomag hossza                    | 27,500 cm |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 2. csomag súlya                      | 733,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 120       |
| 3. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 9,463 kg  |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                  |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                     |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                  |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>         |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                  |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>          |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok                             | Halogénmentes termék                                  |