




Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	TV aljzat
Delivery form	Keret nélkül
TV aljzat típusa	Véglezáró (terminál aljzat)
Cover plate color	Fehér

Kiegészítő jellemzők

TV connector type	1 IEC 9,52 mm-es apa
Kimenetek száma	1
Átmenő veszteség	1 dB
Csökkentés	1 dB esetén TV jel esetén 5...862 MHz frekvencia
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Material of visible parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Kind of terminals	Fényes
Installation	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 51...80 mm Csavarok
Magasság	70 mm
Szélesség	64 mm
Mélység	40 mm
Depth of visual part	14,6 mm
Nettó súly	0,07722 kg

Környezet

Conformity mark	CE
IP védettség fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	7,5 cm
1. csomag súlya	70,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,5 cm
2. csomag szélessége	18,5 cm
2. csomag hossza	27,5 cm
2. csomag súlya	775,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04

Egységek száma 3. csomagban	120
3.csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	40,0 cm
3. csomag hossza	60,0 cm
3. csomag súlya	9,86 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------