




Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	Adatsatlakozó
Delivery form	Keret nélkül
Connector shielding type	UTP
Data connector type	RJ45
Cover plate color	Fehér
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs hálózati kategória	6
Aljzatszám	2
Wire structure	Merev
Kind of terminals	IDC
Material of visible parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Fényes
Installation	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 51...80 mm Csavarok
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	36 mm
Depth of visual part	14,5 mm
Nettó súly	0,05816 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	7,000 cm
1. csomag hossza	7,000 cm
1. csomag súlya	61,400 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	695,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm

3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	8,867 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------