




Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Gama produktów	Sedna
Funkcja	Gniazdo komputerowe
Delivery form	Bez ramki
Connector shielding type	UTP
Data connector type	RJ45
Cover plate color	Aluminium
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

Kategoria sieci komunikacyjnej	6
Liczba gniazd	2
Wire structure	Sztywny
Kind of terminals	IDC
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Installation	Podtynkowy
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...80 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	36 mm
Depth of visual part	14,5 mm
Masa produktu	0,0572 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,100 cm
Szerokość opakowania 1	7,100 cm
Długość opakowania 1	3,600 cm
Waga opakowania 1	57,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,400 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	680,000 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120

Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	8926,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------