



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	Kábelkivezető
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Delivery form	Mechanizmus rögzítőkerettel
Névleges áram	25 A -250 V AC
Színkód	RAL 9003

Kiegészítő jellemzők

Szín	Fehér
Mechanizmus rögzítése	Csavarok és karmok
Material of visible parts	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés	Fényes
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 56...74 mm
Magasság	58 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	73 mm
Depth of visual part	31 mm
Nettó súly	0,067 kg
Célzott csatorna	Profi

Környezet

Conformity mark	AENOR
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	7,000 cm
1. csomag hossza	7,000 cm
1. csomag súlya	59,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	678,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm

3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	8,733 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------