



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Funkcja	Ramka ozdobna
Liczba zespołów	2 zespoły
Kierunek instalowania	Poziomy
Zgodność gamy	Sedna gniazdo zasilające
Cover frame color	Grafit

Parametry uzupełniające

Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	80 mm
Szerokość	156 mm
Głębokość	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Masa produktu	0,0275 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	15,500 cm
Waga opakowania 1	22,500 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	10,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,500 cm
Długość opakowania 2	32,500 cm
Waga opakowania 2	691,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	125
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	4,119 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------