



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Készülék alkalmazás	Felszerelés
Function	Keret
Sorolás száma	4-es sorolás
Telepítési irány	Vízszintes
Termékcsalád kompatibilitása	Sedna csatlakozóaljzat
Cover frame color	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Material of visible parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Fényes
Magasság	80 mm
Szélesség	299 mm
Mélység	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Nettó súly	0,0459 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	30,000 cm
1. csomag súlya	40,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	10,000 cm
2. csomag szélessége	20,500 cm
2. csomag hossza	31,500 cm
2. csomag súlya	940,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	100
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	5,369 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------