



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------



### Principal

Tipo de produto ou componente	Bateria
Número de unidade de bastidor	2U
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador Cartão de garantia

### Pilhas e tempo de funcionamento

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Battery voltage	96 V
Quantidade de RBC&#153;	2

### Físico

Cor	Preto
Altura	8,5 cm
Largura	43,2 cm
Profundidade	59,4 cm
Peso líquido	40,6 kg
Modo de montagem	Montado em bastidor

### Conformidade

Normas	OSHDP
--------	-------

### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 m
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,9 cm
Package 1 Width	83,1 cm
Package 1 Length	59,9 cm
Package 1 Weight	44,5 kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------