



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------



Principal

Tipo de produto ou componente	Bateria
Número de unidade de bastidor	2U
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador Cartão de garantia

Pilhas e tempo de funcionamento

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Battery voltage	96 V
Quantidade de RBC	2

Físico

Cor	Preto
Altura	8,5 cm
Largura	43,2 cm
Profundidade	59,4 cm
Peso líquido	40,6 kg
Modo de montagem	Montado em bastidor

Conformidade

Normas	OSHDP
--------	-------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 m
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,9 cm
Package 1 Width	83,1 cm
Package 1 Length	59,9 cm
Package 1 Weight	44,5 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------