



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Manual do utilizador Battery cable

Pilhas e tempo de funcionamento

Blocos de baterias por "string"	20
Montagem de dispositivos	Montagem no solo
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Battery voltage	240V

Físico

Cor	Preto
Altura	36,8 cm
Largura	19 cm
Profundidade	48,5 cm
Peso líquido	60 kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
USB compatible	No

Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/IEC 62040-1
---------------------------	---

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de armazenamento	0...15000 m

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	47,000 cm
Package 1 Width	32,000 cm
Package 1 Length	56,500 cm
Package 1 Weight	63,866 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------