



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Manual do utilizador Battery cable

### Pilhas e tempo de funcionamento

Blocos de baterias por "string"	20
Montagem de dispositivos	Montagem no solo
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Battery voltage	240V

### Físico

Cor	Preto
Altura	36,8 cm
Largura	19 cm
Profundidade	48,5 cm
Peso líquido	60 kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
USB compatible	No

### Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/IEC 62040-1
---------------------------	---

### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de armazenamento	0...15000 m

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	47,000 cm
Package 1 Width	32,000 cm
Package 1 Length	56,500 cm
Package 1 Weight	63,866 kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------