



Principal

Gama de produtos	Modicon STB solução de E/S distribuída
Tipo de produto ou componente	Kit de fonte de alimentação auxiliar
Aplicação específica do produto	Alimentação para lógica do módulo de E/S

Complementar

Composição do kit	Conector de terminal de aperto de mola Base STBXBA2100 Módulo STBCPS2111 Conector de terminais de parafuso
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V
Tipo do circuito de alimentação	CC
Limites de tensão de alimentação	19,2...30 V
Corrente de entrada	400 mA
Tensão de saída	5,25 V +/- 0.21 % autocarro lógico
Tipo de tensão de saída	CC
Corrente de saída da fonte de alimentação	1,2 A
Ligação elétrica	2 pinos para conector amovível para fonte de alimentação
Marcação	CE
Categoria de sobretensão	II

Ambiente

Compatibilidade electromagnética	Imunidade a interferência electromagnéticaem conformidade com IEC 61131-2
Certificações de produtos	UL[RETURN]CSA[RETURN]FM Classe 1 Divisão 2
Grau de poluição	2em conformidade com IEC 60664-1
Altitude de funcionamento	<= 2000 m
Grau de protecção IP	IP20em conformidade com IEC 61131-2 class 1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C sem desclassificação de corrente)
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Humidade relativa	95 % a 60 °C sem condensação
Resistência à vibração	3 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 15 mm +/- 0,35 mm a 10...58 Hz
Resistência ao choque	30 gn para 11 msem conformidade com IEC 88 referência 2-27

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,600 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	13,100 cm

Package 1 Weight	122,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,458 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

