



### Principal

Gama de produtos	ConneXium
Tipo de produto ou componente	Interruptor gerido TCP/IP Ethernet
Conceito	Pronto Transparente
Protocolo da porta de comunicação	TCP/IP Ethernet HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 6 cabo de cobre 100BASE-FX - 2 fibra óptica
Número máximo de interruptores em cascata	Ilimitado
Cybersecurity	Controlo de acesso baseado no papel

### Complementar

Tipo de ligação integrada	RJ45 blindado cabo de cobre SC duplex fibra óptica
Meio de suporte de transmissão	Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para fibra óptica Fibra Óptica Multimodo para cabo de cobre
Maximum cable distance between devices	100 m cabo de cobre
Comprimento da fibra óptica	4 Km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Atenuação	0...11 DB 62,2/125 µm) 0...8 dB 50/125 µm)
Serviço Ethernet	Configuração via servidor Web Filtragem multicast Controlo de fluxo de dados Análise IGMP SNMP Traps e SYSLOG
Serviço de comunicação	TFTP Qualidade de Serviço (QoS) Controlo portuário Espelho da porta
Diagnostics run time	Contacto de sinal Autoteste
Número máximo de interruptores num anel	50
Redundância	Anel HiPER RSTP
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V
Limites de tensão da alimentação	9,6...32 V SELV de CC
Consumo de energia em W	8 W
Ligação elétrica	Conector amovível 6 fonte de alimentação
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Marcação	CE UL RCM
Função disponível	Informação do sistema

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Sinalização local	Parafontes de alimentação P1 P2 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo) Parafalha 1 LED(vermelho) Pararing manager 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo) Parastand-by 1 LED(verde) ParaDiagnóstico do Canal 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo) Status do dispositivo
Saída de alarme	1 contacto livre de tensão 1 A
Função de alarme	Falha na fonte de alimentação Status do link de dados Falha do switch Redundância a falhas anel Falha do switch Configuração incorrecta Temperature threshold
Sistema de cablagem Ethernet	Interruptores TF
Largura	74 mm
Altura	131 mm
Profundidade	111 mm
Peso líquido	0,41 kg

## Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	0...60 °C
Humidade relativa	10...95 % não-condensação
Índice de protecção IP	IP20
Directivas	2014/35/UE - directiva de baixa tensão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Normas	UL 508 EN/IEC 61131
Certificações de produtos	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,300 cm
Package 1 Width	16,100 cm
Package 1 Length	23,300 cm
Package 1 Weight	596,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,742 kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

---

Garantia	18 months
----------	-----------

---

Dimensões

