



Principal

Gama de produtos	ConneXium
Tipo de produto ou componente	Interruptor gerido TCP/IP Ethernet
Conceito	Pronto Transparente
Protocolo da porta de comunicação	TCP/IP Ethernet HTTP HTTPS SNMP LLDP
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 4 cabo de cobre
Número máximo de interruptores em cascata	Ilimitado
Cybersecurity	Portos de comunicação habilitados/desabilitados

Complementar

Tipo de ligação integrada	RJ45 blindado cabo de cobre
Meio de suporte de transmissão	Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para cabo de cobre
Maximum cable distance between devices	100 m cabo de cobre
Serviço Ethernet	Configuração via servidor Web Filtragem multicast Syslog SNMP-Traps
Serviço de comunicação	TFTP Controlo portuário
Diagnostics run time	Ficheiro de registo
Número máximo de interruptores num anel	50
Redundância	RSTP
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V
Limites de tensão da alimentação	9,6...32 V SELV de CC
Consumo de energia em W	2,35 W
Ligação elétrica	Conector amovível 3 vias fonte de alimentação
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Marcação	CE CULus RCM
Sinalização local	Parafonte de alimentação 1 LED(verde) Parataxa de dados (ETH LINK) 1 LED por canal(amarelo) Paraestado de ligação 1 LED por canal(verde)
Sistema de cablagem Ethernet	Interruptores TF
Largura	25 mm
Altura	114 mm
Profundidade	79 mm
Peso líquido	0,103 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	0...60 °C
Humidade relativa	5...95 % não-condensação
Índice de protecção IP	IP30
Directivas	2014/35/UE - directiva de baixa tensão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Normas	UL 61010
Certificações de produtos	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,600 cm
Package 1 Width	12,400 cm
Package 1 Length	17,600 cm
Package 1 Weight	167,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,161 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------