



Principal

Gama de produtos	Modicon M221 Modicon M251 Modicon M241
Acessório / tipo de peça separada	SD card
Compatibilidade de produtos	Controlador lógico
Compatibilidade de gama	Modicon M241 Modicon M221 Modicon M251
Tipo de memória	Flash
Capacidade de memória	256 MB
Acessório / categoria de peça separada	Peças separadas

Complementar

Aplicação específica do produto	Transferência do programa Cópia de segurança da aplicação
Fiabilidade do MTBF	3000000 H
Tempo de retenção de dados	10 ano(s) a 25 °C
Número de ciclos de leitura/escrita	100000
Peso líquido	0,004 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-10...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...85 °C
Resistência a descargas electrostáticas	15 KV entrada de arem conformidade com IEC 61000-4-2 4 kV no contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
Resistência a vibrações	1 gnem conformidade com IEC 61131-2 2007
Resistência ao choque	15 gnem conformidade com IEC 61131-2 2007
Humidade relativa	0...95 % sem condensação

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	14,500 cm
Package 1 Weight	27,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,684 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------