



Ana

Seri	TeSys
Ürün adı	TeSys Mini-VARIO
Ürün grubu	VCFN
Ürün ya da bileşen tipi	Acil durdurma yük ayırıcısı
Performans düzeyi	Standart
Kutup tanımı	3P
Kontrol tipi	Döner kol
Kol rengi	Kırmızı
Kol ön plaka rengi	Sarı
Döner kurma kolu kilitleme	1 ila 3 asmalı kilit 4...8 mm

Tamamlayıcı

İşaretleme	0 - 1
[Ue] nominal çalışma voltajı	690 V AC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 kV
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım	16 A
[Ie] nominal çalışma akımı	11 A (AC-23A) -de 400 V
W cinsinden nominal çalışma gücü	5,5 KW -de 400 V (AC-23) 4 kW -de 400 V (AC-3)
Kesintili görev sınıfı	30
Making capacity (I Rms)	200 A -de 400 V AC-21A 200 A -de 400 V AC-22A 200 A -de 400 V AC-23A
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi	0,5 kA -de 400 V ltepe'de
[Icw] rated short-time withstand Rms current	140 A -de 400 V 1 s
Nominal koşullu kısa devre akımı	6 KA -de 400 V - ilgili sigorta 20 A AM 6 kA -de 400 V - ilgili sigorta 20 A GG
Kesme kapasitesi	200 A -de 400 V (AC-21A) 200 A -de 400 V (AC-22A) 200 A -de 400 V (AC-23A)
Mekanik dayanıklılık	50000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	30000 Cycles DC-1...5 50000 cycles AC-21
Yalıtıma uygunluk	Evet
Bağlantılar - terminaller	Kontrol devresi: konnektör kablo(lar) 4 mm ² esnek ile Kontrol devresi: konnektör kablo(lar) 4 mm ² katı
Sıkma torku	Kontrol devresi: 0,7 N.m - üzerinde konnektör
Yangına dayanıklılık	960 °C 'e uygun IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Yükseklik	131 mm
Genişlik	82,5 mm
Derinlik	106 mm
Ürün ağırlığı	0,422 kg

Ortam

Standartlar	IEC 60947-4-1
Koruyucu bakım	TC
Mekanik dayanıklılık	Titreşimler 10...150 Hz (1 gn) 'e uygun IEC 60068-2-6 Şoklar 11 ms (30 Gn) 'e uygun IEC 60068-2-27
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-20...50 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Package 1 Weight	304,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,381 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------