



Principal

Tipo de produto ou componente	Placa de comunicação
Compatibilidade de gama	Altivar 212
Protocolo da porta de comunicação	LonWorks

Complementar

Ligação elétrica	Terminal de parafuso NETA, NETB Dados de transmissão/recepção LonWorks Terminal de parafuso SHLD Escudo de comunicação LonWorks Terminal de parafuso G/E terminal de ligação à terra Terminal de mola F entrada lógica programável Terminal de mola R entrada de contacto programável Terminal de mola VIB entrada analógica programável multifuncional Terminal de mola CC equipotencial do circuito de controlo Terminal de mola P24 saída da fonte de alimentação Terminal de parafuso FLA, FLB, FLC saída de relé multifuncional programável
Tipo de entrada	Entrada lógica programável multifuncional F < 24 V DC 5 mA colector ou rede Entrada de contacto programável multifuncional R < 24 V DC 5 mA colector ou rede Entrada analógica programável multifuncional VIB 10 V DC 30 kOhm
Tipo de saída	Saída de relé multifuncional programável FLA, FLB, FLC 250 V AC 1 A 1 Saída de relé multifuncional programável FLA, FLB, FLC 250 V AC 0,5 A 0,4 Saída de relé multifuncional programável FLA, FLB, FLC 30 V DC 0,5 A Saída da fonte de alimentação P24 24 V DC 50 mA
Ligação eléctrica	Bloco de terminais de parafuso/mola
Peso líquido	0,05 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,200 cm
Package 1 Width	17,200 cm
Package 1 Length	23,200 cm
Package 1 Weight	183,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,199 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------