



Principal

Gama de produtos	Altivar
Tipo de produto ou componente	Módulo de interface de codificador digital
Compatibilidade de gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Protocolo da porta de comunicação	RS422
Tipo de codificador	EnDat 2.2 A/B/I incremental XCC1 tipo R A/B/I incremental XCC1 tipo X Codificador absoluto com saídas SSI XCC2 tipo SG Codificador absoluto com saídas SSI XCC3 tipo SB
[Us] tensão de alimentação nominal	5 V CC (limites de tensão: 4,75...5,25 V) 12 V CC (limites de tensão: 11,4...12,6 V) 24 V CC (limites de tensão: 22,8...25,2 V)

Complementar

Maximum supply current	0,25 A a 5 V CC 0,1 A a 12 V CC 0,1 A a 24 V CC
Tipo de protecção	Protecção contra curtos-circuitos Protecção contra sobrecargas
Maximum cable distance between devices	100 M A/B/I) 50 M SSI) 100 M SSI)a 300 kHz 50 M EnDat 2.2) 100 m EnDat 2.2)com compensação por atraso de propagação
Frequência de funcionamento máxima	1000 kHz
Sinal de Entrada	Data+, Data- EnDat 2.2) Data+, Data- SSI) Temp+, Temp- A+,A-/B+,B-/I+,I- A/B/I) TTL
Impedância de entrada	121 Ohm
Sinal de SAÍDA	Relógio+, Relógio- SSI) Data+, Dataa-, Relógio+, Relógio- EnDat 2.2)
Tipo de conector	1 SUB-D 15 fêmea de alta densidade
Peso líquido	0,15 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	155,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,206 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------