



Principal

Gama de produtos	Altivar
Tipo de produto ou componente	Módulo de comunicação
Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de comunicação

Complementar

Compatibilidade de produtos	Léxico 32M
Compatibilidade gama	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 excepto unidades Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Protocolo da porta de comunicação	EtherCAT
Ligação elétrica	2 ligadores RJ45
Taxa de transmissão	100 Mbps
Maximum cable distance between devices	100 m para 100 Mbps
Endereçamento	Endereçamento lógico Endereçamento de nós Endereçamento de posição
Serviço de comunicação	Apoio DOP e SDO Perfil de condução CiA 402 modo velocidadeem conformidade com IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen over EtherCAT (CoE)
Tipo de ecrã	1 LED para estado de entrada 1 LED para RUN 1 LED para Erro 1 LED para estado de saída

Ambiente

Normas	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,300 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	61,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,580 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------