



Principal

Tipo de produto ou componente	Engasgador de motor
Compatibilidade de gama	Altivar 212 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Aplicação específica do produto	Filtro de saída
[In] corrente nominal	90 A

Compatibilidade do
produto

ATV61H075N4
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU40N4
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71HU40N4
ATV71P075N4Z
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
ATV61HD11N4
ATV61HD11Y
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30M3
ATV61HU30S6X
ATV61HU30Y
ATV61HU40M3
ATV61HU40S6X
ATV61HU40Y
ATV61HU55M3
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU55Y
ATV61HU75M3
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61HU75Y
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU22Y
ATV71HU30M3
ATV71HU30S6X
ATV71HU30Y
ATV71HU40M3
ATV71HU40S6X
ATV71HU40Y
ATV71HU55M3
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU55Y
ATV71HU75M3
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71HU75Y
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4

Nedded quantity	1
Ligação elétrica	Fios descarnados diâmetro: 9 mm

Complementar

Maximum motor cable length	300 M cabo blindado P do motor 2,2...7,5 kW a 200...240 V 1 300 M cabo não blindado P do motor 2,2...7,5 kW a 200...240 V 1 150 M cabo blindado P do motor 11...22 kW a 200...240 V 1 300 M cabo não blindado P do motor 11...22 kW a 200...240 V 1 160 M cabo blindado P do motor 0,75...18,5 kW a 380...480 V 1 200 M cabo não blindado P do motor 0,75...18,5 kW a 380...480 V 1 140 M cabo blindado P do motor 22...30 kW a 380...480 V 1 170 M cabo não blindado P do motor 22...30 kW a 380...480 V 1 75 M cabo blindado P do motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 1 150 M cabo não blindado P do motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 1 65 M cabo blindado P do motor 2,2...30 kW a 500...690 V 1 100 M cabo não blindado P do motor 2,2...30 kW a 500...690 V 1 150 M cabo blindado P do motor 2,2...7,5 kW a 500...690 V 2 250 M cabo não blindado P do motor 2,2...7,5 kW a 500...690 V 2 100 M cabo blindado P do motor 2,2...30 kW a 500...690 V 2 150 M cabo não blindado P do motor 2,2...30 kW a 500...690 V 2 97 M cabo blindado P do motor 37 kW a 380...480 V 1 166 m cabo não blindado P do motor 37 kW a 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/μs máx a 400 V 750 V/μs máx a 500 V 1000 V/μs máx a 690 V
Perdas térmicas	350 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Tipo de proteção	Proteção térmica por interruptor controlado pela temperatura, temperatura de disparo: 125°C para <250 V AC, <0,5 A
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...50 °C
Peso líquido	10 kg

Ambiente

Grau de proteção IP	IP20 com kits VW3A9612,613) IP00
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28,000 cm
Package 1 Width	26,500 cm
Package 1 Length	28,000 cm
Package 1 Weight	9,711 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	90,816 kg

Sustentabilidade da oferta


Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

Vista direita e frontal



Recomendações para montagem

