

XALD05

açık gri tabanlı koyu gri boş muhafaza kapağı -
5 kesim



Ana

Ürün serisi	Harmony XALD
Ürün ya da bileşen tipi	Boş kontrol istasyonu
Ürün grubu	XALD
Ürün varış yeri	XB5 Ø 22 mm kontrol ve sinyalleme birimleri için
Kesimin sayısı	5 kesim
Muhafazanın tabanının rengi	Açık gri (RAL 7035)
Kapağın rengi	Koyu gri (RAL 7016)
Malzeme	Polikarbonat
Kablo girişi	Kablo girişi için 2 knock-out, kelepçeleme kapasitesi: 14 mm Pg 13 kablo rakoru ve ISO M20 için 2 knock-out, kelepçeleme kapasitesi: 12 mm
IP koruma derecesi	IP66 'e uygun IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Tamamlayıcı

Montaj stili	Müşteri tertibatı için
Yatay sıraların sayısı	1
Dikey sıraların sayısı	5
Ürün ağırlığı	0,322 kg
Yüksek basınçlı rondelaya direnç	7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
Bloğun montajı	Arka montaj Ön montaj
Elektrik yapısı kodu	SR2 PR1 SR1 MR1 MF2 MF1 SF1 PF2 PF1 SF2
Ana grup	5 kesim
Ürünün grubu	Standart gri

Ortam

Koruyucu bakım	TH
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-40...70 °C
Aşırı gerilim kategorisi	Class II 'e uygun IEC 60536
NEMA koruma derecesi	NEMA 13 NEMA 4X

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamalar ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performansını ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanımları için uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılmamalı ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

IK koruma derecesi	IK03 conforming to IEC 62262
Standartlar	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,700 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	303,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,877 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	57,836 kg


Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürün
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions



- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15