



Fő jellemzők

Termékcsalád	Harmony XAM
Termék vagy komponens típusa	Üres vezérlőállomás ajtópánttal
Készülék rövid megnevezése	XALK
Termék felhasználási területe	XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
Vezérlőállomás-alkalmazás	Vészleállító funkció Vészhelyzeti kikapcsoló funkció
Kivágások száma	1 furat
Tokozat alapszíne	Világosszürke (RAL 7035)
Fedél színe	Sárga (RAL 1021)
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Kábelbemenet	1 kikönyvités kábel bevezetéséhez, szorító kapacitás: 14 mm 2 kikönyvités Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
IP védettség szint	IP669 megfelel IEC 60529 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés

Kiegészítő jellemzők

Összeszerelés	Felhasználó általi összeépítéshez
A vízszintes sorok száma	1
Függőleges sorok száma	1
Súly	0,136 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Blokk szerelése	Mellső szerelésű Hátoldalra szerelhető
Elektromos felépítés kódja	SR1 SF1 MR1 MF1
Fő csoport	1 kivágás
Termékcsoport	Standard sárga

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-40...70 °C
Túl feszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
NEMA védettség szint	NEMA 13 NEMA 4X
IK védettség szint	IK04 megfelel EN 50102
Szabványok	EN/IEC 60947-7-1 UL 508-CM EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész JIS C8201-2-2

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	118,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	480
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	73,724 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	7,468 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15